


Flansa motor EAMF-A-38A-40P

Cod: 1984478

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|-------------------------------|----------------|
| pozitie instalare | Oricare |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de depozitare | -25 ... 60 °C |
| Umiditatea relativa a aerului | 0 - 95 % |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Greutate produs | 56 g |
| Cod interfata, intrare motor | 40P |
| Cod interfata carcasa cuplaj | 38A.2 |
| Indicatie material | conform RoHS |