

Kit axial EAMM-A-L48-80P

Cod: 2042616


★ Gama de produse standard

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

adecvat pentru actionari electrice.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2023. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment de rotatie transferabil	17 Nm
Greutate produs	660 g
Cod interfata actuator	L48
Cod interfata, intrare motor	80P
Indicatie material	conform RoHS