



Cablu de control NEBC-S1H15-E-2.5-N-LE15

Cod: 2052917

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2023. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Corespunde normelor	DIN 47100
Identificarea cablului	fara suport pentru eticheta
Conexiune electrica 1, functie	Camp magnetic lateral
Conexiune electrica 1, design	Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	stecher
Conexiune electrica 1, iesirea cablului	Drept
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	Sub-D
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	15
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	15
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	2x surub 4-40 UNC-2A
Conexiune electrica 2, functie	pe partea de comanda
Conexiune electrica 2, tipul conexiunii	cablu
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	capat deschis
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire	15
Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate	15
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 30 V
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Lungimea cablului	2,5 m
Caracteristica cablu	adecvat pentru lant portcablu
Raza de curbura, instalatie fixa de cablu	>= 33 mm
Diametrul cablului	6,6 mm
Structura cablului	18x0,14
Sectiunea transversala a conductorului	0,14 mm ²
Capete conductor de cablu	Bucsa de capat pentru conductor
Tip de protectie	IP50
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	-30 ... 80 °C
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-30 ... 80 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Materialul invelisului cablului	TPE-U(PUR)
Culoare invelis cablu	gri