


# Distribuitor rotativ GF-1/4

Cod: 2094

FESTO

cu racord fix de alimentare si patru racorduri rotative de iesire



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	11,5 mm
pozitie instalare	Oricare
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Numarul maxim de turatii	300 1/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior G1/4
Conexiune pneumatica 2	Filet interior G1/4
Indicatie material	conform RoHS