


Distribuitor rotativ GF-3/8

Cod: 2095

FESTO

cu racord fix de alimentare si patru racorduri rotative de iesire



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	15 mm
pozitie instalare	Oricare
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Numarul maxim de turatii	300 1/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior G3/8
Conexiune pneumatica 2	Filet interior G3/8
Indicatie material	conform RoHS