


Drosel cu supapa de sens GR-1/4

Cod: 2101

FESTO

cu controlul debitului reglabil intr-o singura directie



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	functie drosel cu supapa de cale
Conexiune pneumatica 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Elemente de ajustare	surub cu capat crestat
tip fixare	montare in linie
Debit nominal normal in directia droselului	370 l/min
Debit nominal normal in directia supapei	150 l/min
presiune de operare	0,5 ... 10 bar
Temperatura mediului	-20 ... 75 °C
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat
pozitie instalare	Oricare
Debit normal pe directia de control 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	570 l/min
Debit normal pe directia de non-retur 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	340 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-20 ... 75 °C
Greutate produs	80 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul surubului de ajustare	otel zincat