

# Placa perna aer ATBT-100-200

Cod: 2109868

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	100
Lungime lagar	200 mm
pozitie instalare	orizantal
tip fixare	cu pana de canal
racord pneumatic	G1/4
presiune de operare	$\leq 2$ bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare imposibila cu ungere
temperatura mediului	10 ... 50 °C 10 ... 50 °C
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
greutate produs dupa lungime	3,6 kg/m
duritate Shore	D 80 +/-5
indicatie material	conform RoHS
Suprafata max.sarcina in timpul functionarii	400 kg/m <sup>2</sup>
Precizia repetabilitatii inaltimii de zbor	$\pm 10$ $\mu$ m
Plat, centrat	60 $\mu$ m
Plat, montat	110 $\mu$ m