

Placa perna aer ATBT-100-300

Cod: 2109870

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	100
Lungime lagar	300 mm
pozitie instalare	orizontal
tip fixare	cu pana de canal
racord pneumatic	G1/4
presiune de operare	≤ 2 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare imposibila cu ungere
temperatura mediului	10 ... 50 °C 10 ... 50 °C
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
greutate produs dupa lungime	3,6 kg/m
duritate Shore	D 80 +/-5
indicatie material	conform RoHS
Suprafata max.sarcina in timpul functionarii	400 kg/m ²
Precizia repetabilitatii inaltimii de zbor	± 10 μ m
Plat, centrat	60 μ m
Plat, montat	110 μ m