


# Piulita olandeza MCK-PK-6-KU

Cod: 211292

FESTO

design polimeric.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	filet interior M12x1
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	0 ... 1 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	0 ... 10 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	0 ... 145 psi
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Conexiune pneumatica 1	pentru furtun cu diametrul exterior de 8 mm pentru stut cu diametrul interior de 6 mm cu piulita
Materialul piulitei de legatura	POM
Indicatie material	conform RoHS