


Conector cuplaj KD4-1/2-A

Cod: 2145

FESTO

cu auto-inchidere



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	10 mm
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 12 bar
Debit nominal	1.301 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediu de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplul nominal de strangere	32,5 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 20 %
Greutate produs	78 g
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior G1/2
Indicatie material	conform RoHS