



Ventil electromagnetic MCH-4-1/4

Cod: 2201

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2022. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	4/2 monostabil
tip de actionare	electric
presiune de operare	2 ... 10 bar
Structura constructiva	scaun tip taler
Tip de revenire	arcuri mecanice
Tip de protectie	IP65
Principiu de etansare	moale
Tip de comanda	pilotat
Durata de deconectare	23 ms
Durata de conectare	16 ms
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-5 ... 40 °C
Conexiune pneumatica 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Conexiune pneumatica 3	G1/4
Conexiune pneumatica 4	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Aluminiu turnat