


Kit axial EAMM-A-D32-40P-S1

Cod: 2207372

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment de rotatie transferabil	1,6 Nm
Greutate produs	160 g
Cod interfata actuator	D32A D32B
Cod interfata, intrare motor	40P
Indicatie material	conform RoHS