


# Flansa motor EAMF-A-38B-40P

Cod: 2219077

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	56 g
Cod interfata, intrare motor	40P
Cod interfata carcasa cuplaj	38B
Indicatie material	conform RoHS