

Tub material plastic PL-4-NT

Cod: 2236

FESTO

pentru racorduri CK si N (autorizat pentru industria alimentara).
Presiunea maxima este permisa la temperatura maxima.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	6,2 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	22,5 mm
diametru interior	4 mm
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 9 bar
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-]
aprobare pentru domeniul alimentar	FDA 2002/72/EG
temperatura mediului	-30 ... 60 °C
aprobare	TÜV
greutate produs dupa lungime	0,016 kg/m
culoare	natural
duritate Shore	D 42 +/-3
indicatie material	Fara cupru si PTFE conform RoHS
informatii referitoare la material pentru furtun	PE