


Bloc de alimentare CACN-3A-7-10

Cod: 2247684

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2022. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	125 mm
Inaltime	130 mm
Lungime	157 mm
pozitie instalare	Convectie libera
Alimentare primara	monofazic
curent intrare	5,1 - 2,3 A
Tensiune nominala la iesire DC	48 V
Curent nominal la iesire	10 A
gama de tensiune la intrare AC	100 ... 240 V
rezerva in caz de cadere a retelei	50 ms
Frecventa de retea	45 ... 65 Hz
Aprobare	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-40 ... 85 °C
Umiditatea relativa a aerului	95 %
Tip de protectie	IP20
Temperatura mediului	-25 ... 70 °C
Greutate produs	2.800 g
tip fixare	cu sina tip omega
Indicatie material	conform RoHS