



Cablu de legatura NEBV-C-S1WA25HS-K-10-N-LE25-S10

Cod: 2265133

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	DIN 47100
Identificarea cablului	fara suport pentru eticheta
Frecventa de conectare	50
Greutate produs	1.660 g
Conexiune electrica 1, functie	Camp magnetic lateral
Conexiune electrica 1, design	Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrica 1, iesirea cablului	in unghi
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	Sub-D
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	25
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	25
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	2 suruburi 4-40 UNC cu sigiliu
Conexiune electrica 2, functie	pe partea de comanda
Conexiune electrica 2, tipul conexiunii	cablu
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	capat deschis
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire	25
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 30 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	2,6 A
Conexiunea conductorului de protectie	nu este disponibil
Lungimea cablului	10 m
Caracteristica cablu	standard
Raza de curbura, instalatie fixa de cablu	>= 41 mm
Raza de curbura, instalatie flexibila de cablu	>= 122 mm
Diametrul cablului	10,2 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,25 mm
Structura cablului	25x0,34
Sectiunea transversala a conductorului	0,34 mm ²
Tip de protectie	IP65 IP67 IP69K
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Caracteristici speciale	Usor de curatat
Temperatura mediului	-5 ... 60 °C
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 60 °C
Temperatura de depozitare	-20 ... 40 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - Rezistenta ridicata la coroziune
Materialul invelisului cablului	PVC
Culoare invelis cablu	gri
Materialul carcasei	ranforsat PA
Culoare carcasa	gri
Materialul suruburilor	Otel inoxidabil
Materialul etansarilor	EPDM
Materialul contactului electric	Bronz auriu
Materialul izolatiei	PVC