


Reductor EMGA-40-P-G3-EAS-40

Cod: 2297684

★ Gama de produse standard

adecvat pentru servomotoare.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Transmisie flansa	40 mm
Motor cu flansa	40 mm
Joc de rasucire	0,25 deg
tipul reductorului	Angrenaj planetar
Raport de transmisie	3:1
Viteza maxima de intrare	18.000 1/min
Temperatura de operare reductor	-25 ... 90 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP54
Cuplu de actionare continua	11 Nm
Momentul de inertie al angrenajului	0,031 kgcm ²
Cuplu maxim iesire	17,6 Nm
Eficienta maxima	98 %
rigiditate la torsiune	1 Nm/arcmin
Greutate produs	350 g
Interfata reductor arbore de iesire	40G
Interfata reductor arbore de antrenare	40P
Indicatie material	conform RoHS