


Actionare oscilanta DRRD-10-180-FH-PA

Cod: 2350968

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	10
unghi de amortizare	37 deg
Stabilirea unghiului de rotire in ambele parti	+10 /-100 deg
Unghi de oscilatie	180 deg
Amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de cursa
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	cremaliera/pinion
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
Presiune de operare Mpa	0,3 ... 0,8 MPa
presiune de operare	3 ... 8 bar
Mod de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	0,4 Nm
Moment de inertie admisibil	0,002 kgm ²
Greutate produs	245 g
tip fixare	cu orificiu cu filet interior la alegere:
Conexiune pneumatica	M3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul arborelui de anternare	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul etansarilor	NBR TPE-U(PU)
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat fin eloxat