

Set adaptor DHAA-G-H2-20-B13G-50

Cod: 2378415

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	50
pozitie instalare	Oricare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	310 g
tip fixare	cu orificiu si surub cu bucsa si tija de centrare
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de adaptare	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul suruburilor	otel
Materialul elementelor de centrare	otel