

Cablu de legatura NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

Cod: 2384165

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	28 g
Conexiune electrica 1	2x prize cu cot, M12, 3 pini
Conexiune electrica 2	Stecher cu cot, M8, 4 pinii
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 30 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	2 A
Lungimea cablului	0,2 m
Diametrul cablului	2,9 mm
Structura cablului	2x0,14
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-25 ... 80 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Materialul invelisului cablului	TPE-U(PUR)