

# Bucsa de centrare EAMH-60-9-C18.1

Cod: 2428518

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	60
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	6.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	1,42 kgmm <sup>2</sup>
Greutate produs	32 g
Indicatie material	conform RoHS