

Cilindru rotund DGS-25-80

Cod: 2471

Produs in retragere de pe piata

FESTO

Varianta fara amortizare la capat de cursa.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2016. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
curso	80 mm
diametru piston	25 mm
amortizare	nu amortizare
recunoasterea pozitiei	fara
variante	tija de piston unilaterala
presiune de operare	1 ... 12 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii)
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
forta teoretica la 6 bar, revenire	247 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	295 N
racord pneumatic	G1/8