


# Set adaptor DHAA-G-Q5-16-B17-14-E

Cod: 2512383

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                       | valoare                                     |
|--------------------------------------|---|
| marime de fabricatie                 | 14  |
| pozitie instalare                    | Oricare                                     |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune        |
| Conformitatea PWIS                   | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| Greutate produs                      | 102 g                                       |
| tip fixare                           | cu orificiu si surub<br>cu buca de centrare |
| Indicatie material                   | conform RoHS                                |
| Materialul placii de adaptare        | Aliaj de aluminiu forjat                    |
| Materialul suruburilor               | otel  |
| Materialul elementelor de centrare   | otel  |