

Inel de etansare NPAS-C1-R-G14-P-FD-P10

Cod: 2652517

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea legaturii	10
pozitie instalare	Oricare
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,095 ... 1,2 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 12 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-13,775 ... 174 psi
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichid, fara gheata) Vapori de apa
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-20 ... 120 °C
Cuplul nominal de strangere	20 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 10 %
Greutate produs	0,05 g
Conexiune pneumatica	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	PEEK