

Cilindru rotund DGS-25- -S2


Cod: 2656

Produs in retragere de pe piata

FESTO

Varianta fara amortizare la capat de cursa.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2016. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
curso	1 ... 500 mm
diametru piston	25 mm
amortizare	nu amortizare
recunoasterea pozitiei	fara
variante	Tija piston, bilaterala
presiune de operare	1 ... 12 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii)
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
forta teoretica la 6 bar, revenire	247 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	247 N
racord pneumatic	G1/8