


Kit axial EAMM-A-D50-87A

Cod: 2733781

★ Gama de produse standard

adecvat pentru actionari electrice.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment de rotatie transferabil	12 Nm
Greutate produs	860 g
Cod interfata actuator	D50B
Cod interfata, intrare motor	87A
Indicatie material	conform RoHS