

Bucsa de centrare EAMH-86-6-C27.3-P

Cod: 2789351

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	86
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	5.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	12,3 kgmm ²
Greutate produs	123 g
Indicatie material	conform RoHS