


Kit paralel EAMM-U-70-S48-60H-96

Cod: 2801715

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------|-----------------------|
| marime de fabricatie | 70 |
| pozitie instalare | Oricare |
| Raport de transmisie | 1:1 |
| Numarul maxim de turatii | 5.000 1/min |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-zona III |
| Temperatura de depozitare | -25 ... 60 °C |
| Umiditatea relativa a aerului | 0 - 95 % |
| Tip de protectie | IP40 |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Momentul de inertie a masei | 118 kgmm ² |
| Cuplu de actionare in gol | 0,18 Nm |
| Moment de rotatie transferabil | 7 Nm |
| Greutate produs | 1.780 g |
| Cod interfata actuator | S48 |
| Cod interfata, intrare motor | 60H |
| Indicatie material | conform RoHS |