

# Kit paralel EAMM-U-86-D50-80P-102-S1

Cod: 2803073

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	86
pozitie instalare	Oricare
Raport de transmisie	1:1
Numarul maxim de turatii	5.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	175 kgmm <sup>2</sup>
Cuplu de actionare in gol	0,25 Nm
Moment de rotatie transferabil	9,5 Nm
Greutate produs	2.350 g
Cod interfata actuator	D50B
Cod interfata, intrare motor	80P
Indicatie material	conform RoHS