

# Kit paralel EAMM-U-145-D100-120G-188-S1

Cod: 2803622

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	145
pozitie instalare	Oricare
Raport de transmisie	1:1
Numarul maxim de turatii	4.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	2.270 kgmm <sup>2</sup>
Cuplu de actionare in gol	2 Nm
Moment de rotatie transferabil	50 Nm
Greutate produs	12.100 g
Cod interfata actuator	D100B
Cod interfata, intrare motor	120G
Indicatie material	conform RoHS