



Distribuitor VOFC-L-B52-G14-F9-A

Cod: 2820407

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|--|
| functiune de ventil | 5/2 bistabil |
| tip de actionare | electric |
| latime | 40 mm |
| debit nominal normal | 850 l/min |
| presiune de operare | 2 ... 8 bar |
| structura constructiva | Valva cu sertar piston, varianta soft |
| tip de protectie | IP65 |
| deschidere nominala | 6 mm |
| principiu de etansare | moale |
| pozitie instalare | oricare |
| actionare manuala auxiliara | fara |
| tip de comanda | pilotat |
| alimentare cu aer pilot | intern |
| directia de curgere | nu este reversibil |
| Safety Integrity Level (SIL) | pana la SIL 2 high demand mode. Produsul poate fi utilizat in SRP/CS pana la SIL 2 Low Demand |
| Debit Kv alimentare | 0,65 m ³ /h |
| Debit Kv exhaustare | 0,65 m ³ /h |
| frecventa maxima de comutare | 1 Hz |
| durata de deconectare | 20 ms |
| durata de conectare | < 1.000 ms |
| durata de anclansare | 100% |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 4 |
| temperatura mediului | -25 ... 60 °C -25 ... 60 °C |
| greutate produs | 670 g |
| racord pneumatic 1 | G1/4 |
| racord pneumatic 2 | G1/4 |
| racord pneumatic 3 | G1/4 |
| racord pneumatic 4 | G1/4 |
| indicatie material | contine substante cu LABS conform RoHS |
| informatii referitoare la material pentru etansari | NBR |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | aluminiu placat cu metal |