



# Distribuitor VOFC-L-B52-FG14-F9

Cod: 2821302

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	5/2 bistabil
tip de actionare	electric
latime	40 mm
debit nominal normal	750 l/min
presiune de operare	2 ... 8 bar
structura constructiva	Valva cu sertar piston, varianta soft
tip de protectie	IP65
deschidere nominala	6 mm
principiu de etansare	moale
pozitie instalare	oricare
actionare manuala auxiliara	fara
tip de comanda	pilotat
alimentare cu aer pilot	intern
directia de curgere	nu este reversibil
Safety Integrity Level (SIL)	pana la SIL 2 high demand mode. Produsul poate fi utilizat in SRP/CS pana la SIL 2 Low Demand
Debit Kv alimentare	0,65 m <sup>3</sup> /h
Debit Kv exhaustare	0,65 m <sup>3</sup> /h
frecventa maxima de comutare	1 Hz
durata de deconectare	40 ms
durata de conectare	< 1.000 ms
durata de anclansare	100%
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO8573-1:2010 [-:-:-]
clasa de rezistenta la coroziune KBK	4
temperatura mediului	-25 ... 60 °C -25 ... 60 °C
greutate produs	670 g
racord pneumatic 1	G1/4
racord pneumatic 2	conexiuni NAMUR
racord pneumatic 3	G1/4
racord pneumatic 4	conexiuni NAMUR
indicatie material	contine substante cu LABS conform RoHS
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu placat cu metal