

Racord rapid T NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5

Cod: 2839846

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	EN 61076-2-101
tip fixare	insurubabil
Greutate produs	28 g
Conexiune electrica 1	Priza dreapta, M12x1, 5-pini, codificat A
Conexiune electrica 2	Stecher drept, M12x1, 2 pini, codificat A
Conectare electrica 3	Stecher drept, M12, 3 pini, A
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 30 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	4 A
Rezistenta la tensiune	1,5 kV
Tip de protectie	IP65 IP67
Temperatura mediului	-25 ... 85 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Materialul carcasei	TPE-U(PUR)
Culoare carcasa	negru
Materialul piulitei de legatura	zinc turnat sub presiune nichelat
Materialul etansarilor	FPM
Materialul contactului electric	Aliaj de cupru placat cu aur