

Cilindru rotund DGS-40- -PPV-S2

Cod: 2872


Produs in retragere de pe piata

FESTO

Cu amortizare reglabila la ambele capete de cursa.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2016. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

Reprezentare



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
curso	1 ... 2.000 mm
diametru piston	40 mm
amortizare	PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete
recunoasterea pozitiei	fara
variante	Tija piston, bilaterala
presiune de operare	0,6 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
lungime de amortizare	15 mm
forta teoretica la 6 bar, revenire	633 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	633 N
racord pneumatic	G1/4