


Rezistenta de franare CACR-KL2-40-W2000

Cod: 2882343

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	500
pozitie instalare	Convectie libera vertical
Rezistor de franare cu energie pulsata la 380 V	8.000 Ws
Rezistor de franare cu energie pulsata la 780 V	7.200 Ws
Performanta la 35% ED si 20°C	2.000 W
Putere nominala a rezistentei de franare	800 W
Rezistenta nominala de franare la 380 V	600 W
Rezistenta nominala de franare la 780 V	480 W
Valoarea rezistentei	40 Ohm
Aprobare	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Greutate produs	2.400 g
tip fixare	cu orificiu cu accesorii la alegere:
Indicatie material	conform RoHS