


Flansa pivotanta CRSNCS-40

Cod: 2895921

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|---|
| marime de fabricatie | 40 |
| bazat pe norme | ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| variante | Protectie ridicata la coroziune |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Clasificarea RSBP conform CD-0033 | F5a |
| Temperatura mediului | -40 ... 150 °C |
| Greutate produs | 239 g |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul montajului | otel inoxidabil aliaj inalt |
| Materialul lagarului | PTFE Otel inoxidabil |
| Materialul suruburilor | otel inoxidabil aliaj inalt |