


Bloc distribuitor FR-4-1/4

Cod: 2960

FESTO

pentru distributia aerului comprimat.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	11,5 mm
pozitie instalare	Oricare
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura mediu de operare	0 ... 16 bar
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
Greutate produs	68 g
Numar iesiri	3
Numar linii de alimentare	1
Conexiune pneumatica 1	Filet interior G1/4
Conexiune pneumatica 2	Filet interior G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Aluminiu eloxat