

axa cu surub EGC-80-300-BS-20P-KF-0H-ML-GK

Cod: 3013541

★ Gama de produse standard

cu ghidaj cu bile recirculate

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Cursa de lucru	300 mm
marime de fabricatie	80
Rezerva de cursa	0 mm
Diametru arbore melcat	15 mm
Pasul arborelui melcat	20 mm/U
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	Ghidaj cu bile cu recirculare
Structura constructiva	Ax electromecanic liniar cu surub cu bile cu recirculare
Tipul de motor	Motor pas cu pas servomotor
Tip arbore melcat	Surub cu bile cu recirculare
Acceleratia maxima	15 m/s ²
Viteza maxima	1 ... 1,5 m/s
Precizie de repetare	±0,02 mm
Durata de anclansare	100 %
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment static al suprafetei grad 2 lx	981E+03 mm ⁴
Moment static al suprafetei grad 2 ly	1.320E+03 mm ⁴
Moment static al suprafetei grad 2 lz	981E+03 mm ⁴
Forta maxima Fy	3.050 N
Forta maxima Fz	3.050 N
Momentul maxim Mx	36 Nm
Forta radiala maxima la arbore	250 N
Forta de alimentara maxima Fx	650 N
Moment de inertie torsiune It	255E+03 mm ⁴
Momentul de inertie JH la un metru de cursa	0,346 kgcm ²
Constanta de avans	20 mm/U
Materialul placilor de capat	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul compensatorului de moment	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul profilului	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul capacului unitatii	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul ghidajului	otel
Materialul sinei de ghidare	otel
Materialul glisierii	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul piulitei surubului	otel
Materialul surubului	otel