

Cilindru cu flansa DFK-10-40-P



Cod: 30274

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Cu inele elastice la capetele de cursa.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2018. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	40 mm
Diametru piston	10 mm
Amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
Mod de functionare	cu actiune dubla
Fora teoretica la 6 bar, inaintare	38 N