


Unitate de ghidare EAGF-V2-KF-40-

Cod: 3038089

FESTO

pentru cilindrii electrici tip ESBF.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40
cursa	1 ... 500 mm
Jocul la intoarcere	0 μ m
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	Ghidaj cu bile cu recirculare
Structura constructiva	Ghidaj
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Forta maxima Fy	1.000 N
Forta maxima Fy static	1.260 N
Forta maxima Fz	1.000 N
Forta maxima Fz static	1.260 N
Momentul maxim Mx	44 Nm
Momentul maxim Mx static	55 Nm
Momentul maxim My	52 Nm
Momentul maxim My static	65 Nm
Momentul maxim Mz	52 Nm
Momentul maxim Mz static	65 Nm
Forta de deplasare	15 N
Masa in miscare la 0 mm cursa	1.283 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	2.517 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	32 g
Adaos de masa la 10 mm cursa	32 g
Centru de greutate al masei in miscare la cursa 0	38 mm
Centru de greutate additional al masei in miscare la fiecare 10 mm cursa	4,2 mm
tip fixare	cu filet interior
Indicatie material	conform RoHS
Materialul componentei de ghidare	Otel calit
Materialul carcusei	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul plăcii jugului	otel