

Capac IEPL-04-D-1-NPT

Cod: 30429

FESTO

pentru insule de ventile

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	64 mm
presiune de operare	-0,9 ... 16 bar
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
temperatura mediului	-10 ... 60 °C -10 ... 60 °C
aprobare	UL - Recognized (OL)
tip fixare placa de conectare	insurubabil
racord aer auxiliar de comanda 12/14	NPT1/8-27
racord pneumatic 1	NPT1/2-14
racord pneumatic 3	NPT1/2-14
racord pneumatic 5	NPT1/2-14