


# Cablu de conectare KDI-SB202-BU25

Cod: 30437

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
Domeniul tensiunilor de operare AC	$\leq 300$ V
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-10 ... 80 °C
temperatura mediului	-30 ... 80 °C
greutate produs	210 g
racord electric	doza dreapta / doza dreapta M12x1 / Sub-D cu 5 poli / cu 25 poli
structura cablului	4 x 0,14 mm <sup>2</sup>
diametrul cablului	4,5 ... 6,5 mm
lungimea cablului	5 m
tip fixare	cu piulita olandeza Clip
informatii referitoare la material pentru piulita olandeza	alama nichelat
informatii referitoare la material pentru carcasa	PBT
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PUR
informatii material conectori	aliaj de cupru aurit