

# Actionare oscilanta DRQ-40-360-PPV-A

Cod: 30583

Produs in retragere de pe piata

FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate, cu amortizare reglabila la capat de cursa si compensarea jocului in angrenaj.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40
unghi de amortizare	96 deg
unghi de oscilatie	360 deg
toleranta in pozitile finale	8 deg
amortizare	PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete
pozitie instalare	oricare
structura constructiva	cremaliera/pinion
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
presiune de operare	2,5 ... 10 bar
frecventa max. de oscilatie la 6 bar	1,2 Hz
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplu teoretic la 6 bar	9 Nm
moment de inertie admisibil	0,005 kgm <sup>2</sup>
greutate produs	3.470 g
tip fixare	cu filet interior
racord pneumatic	G1/4
informatii referitoare la material pentru arbore de actionare	otel de cementare
informatii referitoare la material pentru etansari	TPE-U(PU)