

# Actionare oscilanta DRQ-100-90-PPV-A

Cod: 30596

Produs in retragere de pe piata

FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate, cu amortizare reglabila la capat de cursa si compensarea jocului in angrenaj.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



## Fisa tehnica

| Caracteristica  | valoare  |
|---|--|
| marime de fabricatie  | 100  |
| unghi de amortizare   | 52 deg   |
| unghi de oscilatie  | 90 deg   |
| toleranta in pozitiile finale                                 | 3 deg  |
| amortizare  | PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete |
| pozitie instalare   | oricare  |
| structura constructiva  | cremaliera/pinion                                      |
| recunoasterea pozitiei  | pentru senzor de proximitate                           |
| presiune de operare   | 2,5 ... 10 bar   |
| frecventa max. de oscilatie la 6 bar                          | 0,9 Hz   |
| modul de functionare  | cu actiune dubla                                       |
| mediu de operare  | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]          |
| temperatura mediului  | -10 ... 60 °C  |
| Cuplu teoretic la 6 bar                                       | 150 Nm   |
| moment de inertie admisibil                                   | 0,2 kgm <sup>2</sup>                                   |
| greutate produs   | 26.800 g   |
| tip fixare  | cu filet interior                                      |
| racord pneumatic  | G1/2   |
| informatii referitoare la material pentru arbore de actionare | otel de cementare                                      |
| informatii referitoare la material pentru etansari            | TPE-U(PU)  |