


Cablu de legatura KMC-1-24DC-5-LED

Cod: 30933

FESTO

preasamblat, pentru bobinele C si N1.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| Afisarea starii de comutare | LED |
| tip fixare | Pe ventil magnetic cu surub central M3 |
| pozitie instalare | Oricare |
| Greutate produs | 320 g |
| Conectare electrica | Priza Oglinda de conectare tip A conform EN 175301-803 |
| Tensiune nominala de operare DC | 24 V |
| protectie contra inversarii polaritatii | Pentru toate conexiunile electrice |
| Conexiunea conductorului de protectie | disponibil |
| Lungimea cablului | 5 m |
| Diametrul cablului | 6 mm |
| Structura cablului | 3x0,75 |
| Tip de protectie | IP67 conform IEC 60529 |
| Temperatura mediului | -20 ... 80 °C |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | in conformitate cu directivele EU RoHS |
| Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK RoHS |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - Rezistenta redusa la coroziune |
| Materialul invelisului cablului | PVC |
| Materialul carcasei | PC |
| Materialul contactului electric | Bronz |