


Priza cu cablu KMF-1-24DC-2.5-LED

Cod: 30935

★ Gama de produse standard

preasamblat, pentru bobine F.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Afisarea pozitiei de comutare	LED
tip fixare	Pe ventil magnetic cu surub central M3
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	170 g
Conectare electrica	Priza
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Conexiunea conductorului de protectie	disponibil
Lungimea cablului	2,5 m
Diametrul cablului	6 mm
Structura cablului	3x0,75
Tip de protectie	IP67 conform IEC 60529
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Materialul invelisului cablului	PVC
Materialul carcasei	PC POM
Materialul contactului electric	Bronz