


Priza cu cablu KMF-1-24DC-5-LED

Cod: 30937

FESTO

preasamblat, pentru bobine F.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Afisarea pozitiei de comutare	LED
tip fixare	Pe ventil magnetic cu surub central M3
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	320 g
Conectare electrica	Priza
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Conexiunea conductorului de protectie	disponibil
Lungimea cablului	5 m
Diametrul cablului	6 mm
Structura cablului	3x0,75
Tip de protectie	IP67 conform IEC 60529
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Materialul invelisului cablului	PVC
Materialul carcasei	PC POM
Materialul contactului electric	Bronz