


# Suport lagar LBG-100

Cod: 31766

FESTO

pentru lagare sferice cu flansa SSNG sau articulatie sferica SGS la cilindri DNGU, DNG, DNC sau pentru lagare sferice cu flansa SNCS sau articulatie sferica SGS la cilindri AEN, ADN, ADNP.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	100
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F5
Temperatura mediului	-40 ... 150 °C
Greutate produs	1.375 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	Fonta cu grafit nodular
Materialul pinului de montaj	otel calit
Materialul sigurantei	Otel de arc