

# Furca SGA-M10X1,25

Cod: 32954

FESTO

cu filet exterior, pentru fixarea oscilanta a cilindrilor



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	M10x1,25
Deviatie radiala +/-	5 mm
Compensare a unghiului +/-	120 deg
pozitie instalare	Oricare
Racord filetata	Filet exterior M10x1,25
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 150 °C
Greutate produs	129 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul pinului de montaj	otel zincat
Materialul articulatiei sferice	otel zincat
Materialul sigurantei	Otel de arc, galvanizat