

Suport lagar LNZG-63/80

Cod: 32961

FESTO

(2 piese) pentru cilindri cu fixare oscilantata DNGZS.
Acest mod de fixare poate fi utilizat pentru cilindrii DNC, DNG si
DNGU cu articulatie centrala (jug) sau cu articulatie sferica.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	63/80
bazat pe norme	ISO 15552
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F1a
Temperatura mediului	-40 ... 80 °C
Greutate produs	178 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul rulmentului	Material plastic